

Adaptér
AD-G3/8-3/8NPT-I
Číslo dielu: 9397

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Menovitá šírka	11.5 s
Prevádzkový tlak v celom rozsahu teploty	-0.95 bar...10 bar
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Max. uťahovací moment pneumatického prípoja 1	25 Nm
Max. uťahovací moment pneumatického prípoja 2	22 Nm
Menovitý uťahovací moment	38.5 Nm
Prípustná odchýlka pre menovitý uťahovací moment	± 20 %
Hmotnosť výrobku	25.3 g
Pneumatický prípoj 1	Vonkajší závit G3/8
Pneumatický prípoj 2	Vnútorý závit NPT 3/8
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál tesnení	PVC
Materiál telesa	Oceľ, pozinkovaná