


Ventil krátkých impulzov VLK-3-PK-3

Číslo dielu: 9639

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Menovitá šírka	2.5 s
Prevádzkový tlak	2.5 bar...8 bar
Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)	90 l/min
Ochrana proti výbuchu	Rešpektujte upozornenia v osvedčení Zóna 1 (ATEX) Zóna 2 (ATEX) Zóna 21 (ATEX) Zóna 22 (ATEX)
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Hmotnosť výrobku	170 g
Spôsob upevnenia	na montážnom ráme
Materiál tesnení	TPE-U(PU)
Materiál telesa	Zinkový tlakový odliatok