

Vtič s prikazom MCL-24DC/AC

Številka dela: 10000

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Teža izdelka	12 g
Električni priključek	Oblika A Vtič v skladu s standardom DIN EN 175301-803
Nazivna delovna napetost DC	24 V
Nazivna delovna napetost AC	24 V
Omrežna frekvenca	0 Hz...60 Hz
Dovoljena nihanja napetosti	+/- 15 %
Stopnja zaščite	IP65 v skladu z IEC 60529
Temperatura okolice	-20 °C...60 °C
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Material ohišja	ojačan PA6