

Dušilka izstopajočega zraka GRE-1/2-NPT

Številka dela: 10059

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Ventilska funkcija	Funkcija dušenja zvočnega tlaka
Izbira dodatne funkcije	z glušnikom
Pnevmatični priključek 1	1/2 NPT
Element za nastavljanje	Vijak z zarezo
Način pritrditve	privijačenje
Normalni pretok 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	0 l/min...3600 l/min
Delovni tlak	0 bar...10 bar
Temperatura okolice	-10 °C...70 °C
Delovni medij	stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:::-]
Napotek glede delovnega/krmilnega medija	možno delovanje z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju)
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	-10 °C...70 °C
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS