


Vložek priseska OASI-40

Številka dela: 1048881

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Delovni tlak	0 bar...0.95 bar
Delovni medij	atmosferski zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Skladnost z LABS	VDMA24364-A1-L
Primerno za živila	Glej razširjene informacije o materialu.
Temperatura okolice	5 °C...50 °C
Teža izdelka	2.9 g
Način pritrditve	vstavljljivo
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material vložka sesala	PE
Primernost izmetalnega impulza	5 bar
Položaj vgradnje	stanjšano mesto znotraj