

Vtič
NECU-M-S-B12G5-C2-PB
Številka dela: 1066354

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Na podlagi standarda	EN 61076-2-101 EN 61984
Teža izdelka	46.1 g
Električni priključek 1	vtič, raven, M12x1, 5-polni, B-kodiran, z možnostjo oklopa
Kodiranje vtičev	B
Električni priključek 2	vijačna sponka, možnost oklopa
Območje delovne napetosti DC	0 V...60 V
Območje delovne napetosti AC	0 V...60 V
Tokovna obremenljivost pri 40 °C	4 A
Odpornost proti udarni napetosti	1.5 kV
Lastnosti prenosa	DIN EN 50173/CAT 5
Dovoljen premer kabla	6 mm...8 mm
Prečni prerez priključka	0.14 mm²...0.75 mm²
Stopnja zaščite	IP67
Temperatura okolice	-25 °C...85 °C
Oznaka CE (glej izjavo o skladnosti)	v skladu z direktivo EU o nizki napetosti
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Stopnja umazanosti	3
Razred korozijske odpornosti KBK	1 – nizka korozijska obremenitev
Material ohišja	cinkova tlačna litina nikljan
Material vtičnih kontaktov	Medenina pozlačeno