

Navojni priključek zaščitne cevi EASA-H1-25-PG21

Številka dela: 1096549

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	25/32
Položaj vgradnje	poljubno
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS