


Blažilnik
DYSR-20-25-Y5-T
Številka dela: 1138647

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	20
Hod	25 mm
Blaženje	možnost nastavitve
Položaj vgradnje	poljubno
Zaznavanje položaja	brez
Največja hitrost naleta	3 m/s
Čas ponastavitve pri sobni temperaturi	0.3 s
Čas ponastavitve pri min. temperaturi okolice	3 s
Način delovanja	potiskanje enosmerno delovanje
Razred korozijske odpornosti KBK	1 – nizka korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura okolice	-10 °C...80 °C
Dolžina blaženja	25 mm
Največja omejevalna sila	2500 N
Največja poraba energije na hod	62.5 J
Največja poraba energije na uro	135000 J
Največja preostala energija	0.32 J
Ponastavitvena sila	9 N
Min. sila vstavljanja	110 N
Teža izdelka	425 g
Masni razpon	250 kg
Način pritrditve	s protimatico
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material tesnil	NBR
Material ohišja	jeklo, pocinkano
Material batnice	visoko legirano jeklo, poboljšano