


# Surovec prijemalnih čeljusti BUB-HGDD-40

Številka dela: 1180956

FESTO



## Podatkovni list

| Značilnost                         | Vrednost                              |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Velikost                           | 40                                    |
| Položaj vgradnje                   | poljubno                              |
| Razred korozijske odpornosti KBK   | 2 – zmerna korozijska obremenitev     |
| Skladnost z LABS                   | VDMA24364-B2-L                        |
| Temperatura okolice                | 5 °C...60 °C                          |
| Teža izdelka na prijemalno čeljust | 131 g                                 |
| Način pritrditve                   | s prehodno izvrtino in centrirno pušo |
| Napotek glede materialov           | V skladu z RoHS                       |
| Material surovca                   | Gnetna aluminijeva zlitina            |