


Aksialni sklop EAMM-A-N48-100A

Številka dela: 1201894

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Nazivna dolžina	59 mm
Položaj vgradnje	poljubno
Največja vrtilna hitrost	6000 1/min
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladiščenja	-25 °C...60 °C
Relativna zračna vlažnost	0-95 %
Stopnja zaščite	IP40
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Masni vztrajnostni moment	39 kgmm ²
Prenosljivi navor	17 Nm
Teža izdelka	1070 g
Koda vmesnika aktuatorja	N48
Koda vmesnika Motor In	100A
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS