


Priključna letev VABM-C8-12E-G14-35-PT-L

Številka dela: 1247987

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Dimenzija rasterja	12 mm
Največje število ventilskih mest	35
Oznaka UKCA (glejte izjavo o skladnosti)	v skladu s predpisi Združenega kraljestva za EMC v skladu s predpisi ZK RoHS
Razred korozijske odpornosti KBK	0 – brez korozijske obremenitve
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Največji pritezni moment za pritrditev ventila	0.6 Nm
Največji pritezni moment pri stenski montaži	5 Nm
Teža izdelka	2138 g
Pnevmatični priključek 1	G1/4
Pnevmatični priključek 3	G1/4
Pnevmatični priključek 5	G1/4