



Protipovratni ventil HGL-1/8

Številka dela: 12938

FESTO

s tesnilom OL.

Tip, ki se opušča. Dobavljiv do 2006



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Ventil	Predkrmljen protipovratni ventil
Pnevmatični priključek 1	G1/8
Pnevmatični priključek 2	G1/8
Način pritrditve	za uvitje
Normalni imenski pretok	260 l/min
Obratovalni tlak	0,4 ... 10 bar
Delovni medij	sušen, filtriran stisnjen zrak sušen, filtriran in naoljen stisnjen zrak
Temperatura okolice	-20 ... 80 °C
Položaj vgradnje	poljuben
Temperatura medija	-20 ... 80 °C
Maks. pritezni moment	12 Nm
Priključek krmilnega zraka 21	G1/8
Informacije o materialu navojnega zatiča	Aluminij
Informacije o materialu tesnil	NBR