


Aksialni sklop EAMM-A-D32-40A-S1

Številka dela: 1322178

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Nazivna dolžina	41.3 mm
Položaj vgradnje	poljubno
Največja vrtilna hitrost	10000 1/min
Skladnost z LABS	VDMA24364 – cona III
Temperatura skladiščenja	-25 °C...60 °C
Relativna zračna vlažnost	0–95 %
Stopnja zaščite	IP65
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Masni vztrajnostni moment	0.28 kgmm ²
Prenosljivi navor	1.6 Nm
Teža izdelka	130 g
Koda vmesnika aktuatorja	D32
Koda vmesnika Motor In	40 A
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS