

Vložek
QSPKG10-1/8-U
Številka dela: 132852

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	Mini
Nazivni premer	1.6 mm
Položaj vgradnje	poljubno
Zasnova	ravna oblika
Velikost posode	10
Konstruktivna zgradba	princip Push-Pull
Delovni tlak celotnega temperaturnega območja	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Pomorska klasifikacija	glej certifikat
Delovni medij	stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:::-]
Napotek glede delovnega/krmilnega medija	možno delovanje z oljenjem
Razred korozijske odpornosti KBK	1 – nizka korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okolice	-5 °C...60 °C
Teža izdelka	1.5 g
Način pritrditve	Pritrdilna igla
Pnevmatični priključek 1	vložek 10 mm
Pnevmatični priključek 2	za zunanji Ø gibke cevi 1/8"
Temperatura okolice v stopinjah Fahrenheita	23 °F...140 °F
Barva sprostilnega obroča	siva
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material ohišja	Ojačan PA
Material sprostilnega obroča	POM
Material tesnila gibke cevi	NBR
Material segmenta za vpenjanje gibke cevi	visoko legirano nerjavno jeklo