

T-vtična vez QST-V0-4

Številka dela: 132896

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	standardna
Nazivni premer	2.8 mm
Material za požarni preskus	UL94 V-0 (ohišje) UL94 V-0 (sprostilni obroč)
Zasnova	T-oblika
Velikost posode	1
Konstruktivna zgradba	princip Push-Pull
Delovni tlak celotnega temperaturnega območja	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Napotek glede delovnega tlaka	Voda: največ 0,6 MPa pri največ 50 °C
Delovni medij	stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:::-] Voda (tekoča, brez ledu)
Napotek glede delovnega/krmilnega medija	možno delovanje z oljenjem
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okolice	0 °C...60 °C
Teža izdelka	9.6 g
Pnevmatični priključek 1	za gibko cev z zunanjim Ø 4 mm
Pnevmatični priključek 2	za zunanji Ø cevi 4 mm
Barva sprostilnega obroča	črna
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material ohišja	PBT
Material sprostilnega obroča	PBT
Material tesnila gibke cevi	NBR
Material segmenta za vpenjanje gibke cevi	visoko legirano nerjavno jeklo Medenina