


Zaviralni upor CACR-KL2-33-W2400

Številka dela: 1336619

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	600
Položaj vgradnje	prosta konvekcija navpično
Impulzna energija, zavorni upor, pri 380 V	21600 Ws
Impulzna energija, zavorni upor, pri 780 V	21600 Ws
Moč pri 35 % ED in 20 °C	3600 W
Nazivna moč zavornega upora	1440 W
Nazivna moč zavornega upora pri 380 V	1440 W
Nazivna moč zavornega upora pri 780 V	1440 W
Uporovna vrednost	33 Ohm
Odobritev	c CSA us (OL) c UL us – Recognized (OL)
Skladnost z LABS	VDMA24364 – cona III
Stopnja zaščite	IP65
Temperatura okolice	0 °C...50 °C
Teža izdelka	8000 g
Način pritrditve	s prehodno izvrtino z opremo izbirno:
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS