


# Kompaktni valj DPCS-40-25-PA

Številka dela: 1380834  
Izdelek, ki se opušča

FESTO

Tip, ki se opušča. Dobavljiv do 2017. Za alternativni izdelek si oglejte portal za podporo.



## Podatkovni list

| Značilnost                                | Vrednost                                                           |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Gib                                       | 25 mm                                                              |
| Premier bata                              | 40 mm                                                              |
| Dušenje                                   | P: elastični dušilni obroči/-plošče na obeh straneh                |
| Položaj vgradnje                          | poljuben                                                           |
| Način delovanja                           | dvosmerni                                                          |
| Konec batnice                             | Zunanji navoj                                                      |
| Konstrukcijska zgradba                    | Bat<br>Batnica<br>Cev valja                                        |
| Zaznavanje položaja                       | za približevalna stikala                                           |
| Obratovalni tlak                          | 0,6 ... 10 bar                                                     |
| Delovni medij                             | Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]                            |
| Opozorilo za obratovalni in krmilni medij | Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije) |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK      | 2 - Moderate corrosion stress                                      |
| Temperatura okolice                       | -20 ... 80 °C                                                      |
| Udarne energija v končnih legah           | 0,36 J                                                             |
| Teoretična sila pri 6 bar, povratni gib   | 633 N                                                              |
| Teoretična sila pri 6 bar, delovni gib    | 754 N                                                              |
| Premikajoče se mase                       | 170 g                                                              |
| Masa izdelka                              | 429,5 g                                                            |
| Način pritrditve                          | po izbiri:<br>s skožno izvrtino<br>z navojem                       |
| Pnevmatični priključek                    | G1/8                                                               |
| Opomba o materialu                        | Ustreza RoHS                                                       |
| Informacije o materialu pokrova           | Aluminijeva litina za kovanje                                      |
| Informacije o materialu dinamičnih tesnil | TPE-U(PU)                                                          |
| Informacije o materialu batnice           | visokolegirano jeklo, nerjavno                                     |
| Informacije o materialu cevi valja        | Aluminijeva litina za kovanje                                      |