

# Kabel motorja NEBM-SM12G8-E- -Q5-LE6

Številka dela: 1449605

FESTO



## Podatkovni list

| Značilnost                                        | Vrednost                                   |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Oznaka linije                                     | brez nosilca tablice                       |
| Električni priključek 1, funkcija                 | Stran področne naprave                     |
| Električni priključek 1, zasnova                  | okrogla oblika                             |
| Električni priključek 1, vrsta priključka         | vtič                                       |
| Električni priključek 1, kabelski izhod           | ravna oblika                               |
| Električni priključek 1, priključna tehnika       | M12x1, A-kodiran v skladu z EN 61076-2-101 |
| Električni priključek 1, število polov/žil        | 8                                          |
| Električni priključek 1, zasedeni poli/žile       | 6                                          |
| Električni priključek 2, funkcija                 | Stran krmilne enote                        |
| Električni priključek 2, vrsta priključka         | kabel                                      |
| Električni priključek 2, priključna tehnika       | odprt konec                                |
| Električni priključek 2, število polov/žil        | 6                                          |
| Električni priključek 2, zasedeni poli/žile       | 6                                          |
| Območje delovne napetosti DC                      | 0 V...72 V                                 |
| Nazivna delovna napetost DC                       | 24 V                                       |
| Zaščita                                           | da                                         |
| Dolžina kabla                                     | 1 m...25 m                                 |
| Lastnost voda                                     | primerno za energetske verige              |
| Polmer upogibanja, prečni napeljava kablov        | 62 mm                                      |
| Premer kabla                                      | 6.2 mm                                     |
| Zgradba kabla                                     | 6 x 0,34 mm <sup>2</sup>                   |
| Nazivni prečni prerez vodnika                     | 0.34 mm <sup>2</sup>                       |
| Konci žil                                         | Kabelska tulka                             |
| Stopnja zaščite                                   | IP65                                       |
| Napotek glede stopnje zaščite                     | v montiranem stanju                        |
| Temperatura okolice                               | -40 °C...80 °C                             |
| Temperatura okolice pri gibljivi napeljavi kablov | -5 °C...80 °C                              |
| Oznaka CE (glej izjavo o skladnosti)              | v skladu z direktivo EU RoHS               |
| Oznaka UKCA (glejte izjavo o skladnosti)          | v skladu s predpisi ZK RoHS                |
| Skladnost z LABS                                  | VDMA24364-B2-L                             |

| Značilnost                  | Vrednost        |
|-----------------------------|-----------------|
| Napotek glede materialov    | V skladu z RoHS |
| Material kablanskega plašča | TPE-U(PUR)      |
| Barva kablanskega plašča    | siva            |