

**Sklopka**  
**EAMC-30-35-8-14**  
Številka dela: 1453063

**FESTO**



**Podatkovni list**

| Značilnost                | Vrednost              |
|---------------------------|-----------------------|
| Premier nosilca 1         | 8 mm                  |
| Premier nosilca 2         | 14 mm                 |
| Velikost                  | 30                    |
| Nazivna dolžina           | 35 mm                 |
| Položaj vgradnje          | poljubno              |
| Največja vrtilna hitrost  | 8000 1/min            |
| Skladnost z LABS          | VDMA24364-B2-L        |
| Temperatura skladiščenja  | -25 °C...60 °C        |
| Relativna zračna vlažnost | 0–95 %                |
| Temperatura okolice       | -25 °C...60 °C        |
| Masni vztrajnostni moment | 6.1 kgmm <sup>2</sup> |
| Prenosljivi navor         | 8.2 Nm                |
| Teža izdelka              | 45 g                  |
| Napotek glede materialov  | V skladu z RoHS       |