


Sklopka
EAMD-25-22-10-10X12
Številka dela: 1453860

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Premier nosilca 1	10 mm
Premier nosilca 2	10 mm
Velikost	25
Nazivna dolžina	22 mm
Položaj vgradnje	poljubno
Največja vrtilna hitrost	8000 1/min
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladiščenja	-25 °C...60 °C
Relativna zračna vlažnost	0–95 %
Temperatura okolice	-25 °C...60 °C
Masni vztrajnostni moment	3.2 kgmm ²
Prenosljivi navor	9 Nm
Teža izdelka	43.7 g
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS