

Sklopka
EAMD-28-22-14-10X12
Številka dela: 1453861

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Premmer nosilca 1	14 mm
Premmer nosilca 2	10 mm
Velikost	28
Nazivna dolžina	22 mm
Položaj vgradnje	poljubno
Največja vrtilna hitrost	8000 1/min
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladiščenja	-25 °C...60 °C
Relativna zračna vlažnost	0–95 %
Temperatura okolice	-25 °C...60 °C
Masni vztrajnostni moment	3.5 kgmm ²
Prenosljivi navor	9 Nm
Teža izdelka	43 g
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS