


Mejno stikalo SIEN-M5B-PO-S-L

Številka dela: 150375

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
V skladu s standardom	EN 60947-5-2
Odobritev	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
Oznaka CE (glej izjavo o skladnosti)	v skladu z direktivo EU EMV
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Nazivna preklopna razdalja	0.8 mm
Temperatura okolice	-25 °C...70 °C
Ponovljivost pri konstantnih pogojih	0,01 mm
Preklopni izhod	PNP
Funkcija preklopnega elementa	Izklopni kontakt
Največja preklopna frekvenca	5000 Hz
Največji izhodni tok	200 mA
Odpornost proti kratkemu stiku	taktirajoča
Območje delovne napetosti DC	10 V...30 V
Zaščito pred obrnjeno polariteto	za vse električne priključke
Električni priključek	3-polni M8x1 Vtič
Velikost	M5x0,5
Način pritrditve	s protimatico
Pritezni moment	1,5 Nm
Način vgradnje	v isti ravnini
Teža izdelka	4.3 g
Material ohišja	PA visoko legirano nerjavno jeklo
Prikaz preklopnega stanja	Rumena LED-dioda
Temperatura okolice pri gibljivi napeljavi kablov	-5 °C...70 °C
Stopnja zaščite	IP67
Odpornost proti udarni napetosti	1 kV
Razred korozijske odpornosti KBK	4 – zelo močna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Stopnja umazanosti	3

Značilnost	Vrednost
Izbira dodatnih informacij o senzorju	s standardno preklopno razdaljo
Električni izhod	PNP
Izbira izvedbe senzorja	standardna