


Povratno-dušilni ventil GRLZ-1/8-PK-6-B

Številka dela: 151191

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Ventilska funkcija	dušilna protipovratna funkcija za dovajani zrak
Pnevmatični priključek 1	PK-6 s pokrivno matico
Pnevmatični priključek 2	G1/8
Element za nastavljanje	Vijak z zarezo
Način pritrditve	privijačenje
Normalni nazivni pretok v smeri dušilke	300 l/min
Normalni nazivni pretok v nepovratni smeri	210 l/min...290 l/min
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Protieksplzijska zaščita	Upoštevajte napotek v potrdilu. cona 1 (ATEX) cona 2 (ATEX) cona 21 (ATEX) cona 22 (ATEX)
Položaj vgradnje	poljubno
Delovni tlak celotnega temperaturnega območja	0.3 bar...10 bar
Normalni pretok v smeri dušilke 0,6-10 MPa (6-10 bar, 87-10 psi)	455 l/min
Normalni pretok v nepovratni smeri 0,6-10 MPa (6-10 bar, 87-10 psi)	320 l/min...440 l/min
Delovni medij	Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napotek glede delovnega/krmilnega medija	možno delovanje z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju)
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	-10 °C...60 °C
Največji pritezni moment	6 Nm
Teža izdelka	26 g
Material čepa za pritvje	gnetna aluminijeva zlitina
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS

Značilnost	Vrednost
Material tesnil	NBR
Material vijaka za uravnavanje	Medenina
Material vrtljivega priključka	Cinkova tlačna litina