

Nihajna prirobnica SNGL-160

Številka dela: 151534

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	160
V skladu s standardom	ISO 15552 (doslej tudi VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura okolice	-40 °C...90 °C
Teža izdelka	2358 g
Material elementa za pritrditev	aluminijeva tlačna litina
Material ležaja	Umetna masa
Material vijakov	jeklo pocinkano