

Linearni pogon DGO-1/2"- -P-A-B

Številka dela: 15227

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Hod	0.04 palec...157 palec
Premer bata	1/2"
Blaženje	elastični blažilni obroči/elastične blažilne plošče na obeh straneh
Položaj vgradnje	poljubno
Vodilo	drsko vodilo
Načelo sojemanja	torna zveza (magnet)
Delovni tlak	0.2 MPa...0.7 MPa 2 bar...7 bar
Način delovanja	dvosmerno delovanje
Delovni medij	stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Napotek glede delovnega/krmilnega medija	možno delovanje z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju)
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura okolice	-20 °C...60 °C
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), povratni tok	68 N
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok	68 N
Pnevmatični priključek	10-32 UNF-2B