

Cev iz umetne mase

PU-1/4-B-BL

Številka dela: 15276

FESTO

za vijačne priključke CK in CN, posebno fleksibilna in odporna na pregib, poliuretan (ni odobrena za uporabo v živilski industriji).

Ta izdelek je na voljo samo preko družbe Festo ZDA.

Maksimalni tlak je doposten pri maksimalni temperaturi.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Zunanji premer	6,35 mm
Polmer krivljenja, ki vpliva na pretok	22 mm
Notranji premer	4 mm
Obratovalni tlak v odvisnosti od temperature	-0,95 ... 10 bar
Temperatura okolice	-30 ... 60 °C
Masa izdelka glede na dolžino	0,024 kg/m
Barva	modra