


# Zapirni ventil HE-3-3/8-3/8

Številka dela: 153298

**FESTO**



## Podatkovni list

| Značilnost                                                   | Vrednost                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ventilska funkcija                                           | 3/2, bistabilen                                                                               |
| Izbira dodatne funkcije                                      | s funkcijo iztekanja zraka                                                                    |
| Pnevmatični priključek 1                                     | R3/8                                                                                          |
| Pnevmatični priključek 2                                     | R3/8                                                                                          |
| Način upravljanja                                            | ročno                                                                                         |
| Način pritrditve                                             | neposredna pritrditev pred prehodne izvrtine<br>Neposredna pritrditev prek navoja<br>izbirno: |
| Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343) | 797.4 l/min                                                                                   |
| Nazivni premer                                               | 4.7 mm                                                                                        |
| Delovni tlak                                                 | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar                                                      |
| Temperatura okolice                                          | 0 °C...60 °C                                                                                  |
| Material ohišja                                              | Ojačan PBT                                                                                    |
| Delovni medij                                                | stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:::]                                               |
| Funkcija iztekajočega zraka                                  | brez možnosti dušenja                                                                         |
| Načelo tesnjenja                                             | mehko                                                                                         |
| Položaj vgradnje                                             | poljubno                                                                                      |
| Konstruktivna zgradba                                        | batni drsnik                                                                                  |
| Način krmiljenja                                             | neposredno                                                                                    |
| Smer toka                                                    | ni reverzibilna                                                                               |
| Napotek glede delovnega/krmilnega medija                     | možno delovanje z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju)                                |
| Razred korozijske odpornosti KBK                             | 2 – zmerna korozijska obremenitev                                                             |
| Skladnost z LABS                                             | VDMA24364-B1/B2-L                                                                             |
| Razred čistih prostorov                                      | Razred 4 v skladu z ISO 14644-1                                                               |
| Temperatura medija                                           | 0 °C...60 °C                                                                                  |
| Teža izdelka                                                 | 79 g                                                                                          |
| Pnevmatični priključek 3                                     | ni zajet                                                                                      |
| Material čepa za privitje                                    | Medenina, nikljana                                                                            |
| Napotek glede materialov                                     | V skladu z RoHS                                                                               |
| Material tesnil                                              | NBR                                                                                           |