

Krogelni ventil QH-QS-6-1/8

Številka dela: 153487

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Ventilska funkcija	2/2, bistabilen
Pnevmatični priključek 1	R1/8
Pnevmatični priključek 2	QS-6
Način upravljanja	ročno
Način pritrditve	privijačenje
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)	560 l/min
Nazivni premer	2.5 mm
Delovni tlak	-0.1 MPa...1 MPa -1 bar...10 bar
Temperatura okolice	0 °C...60 °C
Material ohišja	PBTP
Delovni medij	stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Načelo tesnjenja	mehko
Konstruktivna zgradba	Krogelni ventil
Napotek glede delovnega/krmilnega medija	možno delovanje z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju)
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teža izdelka	14 g
Material čepa za privitje	Medenina, nikljana
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS