


# Diferenčni regulator tlaka LRL-1/8-QS-4

Številka dela: 153499

FESTO



## Podatkovni list

| Značilnost                               | Vrednost                                                                           |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Funkcija regulatorja                     | konstanten diferenčni tlak<br>s funkcijo povratnega toka                           |
| Pnevmatični priključek 1                 | G1/8                                                                               |
| Pnevmatični priključek 2                 | QS-4                                                                               |
| Način pritrditve                         | privijačenje                                                                       |
| Nazivni pretok, odprt                    | 100 l/min                                                                          |
| Območje regulacije tlaka                 | 2 bar...6 bar                                                                      |
| Vstopni tlak 1                           | 0 MPa...0.9 MPa<br>0 bar...9 bar<br>0 psi...130.5 psi                              |
| Temperatura okolice                      | 0 °C...60 °C                                                                       |
| Material ohišja                          | Ojačan PBT                                                                         |
| Delovni medij                            | stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:::]                                    |
| Zaščita pred aktiviranjem                | zavarovanje z nasprotnim elementom                                                 |
| Položaj vgradnje                         | poljubno                                                                           |
| Konstruktivna zgradba                    | neposredno krmiljeni batni regulacijski ventil<br>z neprekinjenim dovajanjem tlaka |
| Nazivni pretok zaprt                     | 96 l/min                                                                           |
| Napotek glede delovnega/krmilnega medija | možno delovanje z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju)                     |
| Skladnost z LABS                         | VDMA24364-B1/B2-L                                                                  |
| Teža izdelka                             | 19 g                                                                               |
| Material čepa za privitje                | Medenina, nikljana                                                                 |
| Napotek glede materialov                 | V skladu z RoHS                                                                    |
| Material navojnega tesnila               | PTFE                                                                               |