

Nihajna prirobnica SUA-63

Številka dela: 157325

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	63
Položaj vgradnje	poljubno
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okolice	-40 °C...90 °C
Teža izdelka	531 g
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material elementa za pritrditev	gnetna aluminijeva zlitina
Material sornika	jeklo, pocinkano
Material tulke	vzmetno jeklo
Material ležaja	Umetna masa
Material vijakov	jeklo, pocinkano
Material varovalke	vzmetno jeklo
Material gredi	jeklo z zaščitno prevleko