

Reset modul PZVT-AUT

Številka dela: 158496

FESTO



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|--|---|
| Konstruktivna zgradba | mehanski števec potekov s pnevmatičnim pogonom |
| Izklopni tlak | 0.1 bar |
| Delovni tlak | 2 bar...6 bar |
| Vklopni tlak | 1.6 bar |
| Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343) | 50 l/min |
| Nastavljiv čas zakasnitve | 0.2 s...2 s |
| Trajanje premora za ponastavitev | 200 ms |
| Ponovljivost, nastavitev časa | ± 0,3 s |
| Protieksplozijska zaščita | cona 1 (ATEX) cona 2 (ATEX) cona 21 (ATEX) cona 22 (ATEX) |
| Delovni medij | Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Napotek glede delovnega/krmilnega medija | delovanje z oljenjem ni mogoče |
| Skladnost z LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Stopnja zaščite | IP54 z zaščitno kapo in sprednjim okvirjem v skladu z IEC 60529 |
| Temperatura okolice | -15 °C...60 °C |
| Teža izdelka | 50 g |
| Način pritrditve | pritrđitev na sprednjo ploščo |
| Pnevmatični priključek | notranji navoj M5 |
| Napotek glede materialov | V skladu z RoHS |
| Material ohišja | ABS |