


Prisesek VAS-30-1/8-SI

Številka dela: 158974

FESTO

Tesnilni obroč ni vključen v obseg dobave.
Tip, ki se opušča. Dobavljen do 2012.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Imenska velikost	3 mm
Premer priseska	30 mm
Efektiven premer priseska	25 mm
Konstruksijska zgradba	Priključek za vakuum zgoraj okrogel, standarden
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Temperatura okolice	-40 ... 200 °C
Sila za odmaknitev pri 70 % vakuuma	34 N
Masa izdelka	7 g
Pritrdilni navoj	G1/8
Pritrditev priseska	G 1/8
Vakuumski priključek	G1/8
Trdota v Shore	60 +/- 5
Informacije o materialu navojnega zatiča	Aluminijeva litina za kovanje
Opomba o materialu	Vsebuje materiale, ki vsebujejo LABS
Informacije o materialu priseska	VMQ (silikon)