

Filter

LF-1/4-D-MINI-A

Številka dela: 159617

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	Mini
Serijska	D
Položaj vgradnje	navpično +/- 5°
Finost filtra	40 µm
Izpust kondenzata	popolnoma avtomatsko
Konstruktivna zgradba	sintrani filter s centrifugalnim izločevalnikom
Zaščita posode	kovinska zaščitna košara
Delovni tlak	2 bar...12 bar
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)	1200 l/min
Delovni medij	stisnjen zrak v skladu s standardom ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Inertni plini
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura skladiščenja	-10 °C...60 °C
Razred čistosti zraka na izhodu	Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:8:4] Inertni plini
Temperatura medija	5 °C...60 °C
Temperatura okolice	5 °C...60 °C
Teža izdelka	250 g
Način pritrditve	vgradnja v napeljavo z opremo
Pnevmatični priključek 1	G1/4
Pnevmatični priključek 2	G1/4
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material filtra	PE
Material ohišja	cínkova tlačna litina
Material posode	PC