


Blažilnik YSR-32-60-C

Številka dela: 160274

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	32
Hod	60 mm
Blaženje	samonastavljivo
Položaj vgradnje	poljubno
Zaznavanje položaja	brez
Največja hitrost naleta	3 m/s
Čas ponastavitve pri sobni temperaturi	0.5 s
Čas ponastavitve pri min. temperaturi okolice	1 s
Način delovanja	potiskanje enosmerno delovanje
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura okolice	-10 °C...80 °C
Dolžina blaženja	60 mm
Največja omejevalna sila	6000 N
Največja poraba energije na hod	380 J
Največja poraba energije na uro	220000 J
Največja preostala energija	2 J
Ponastavitvena sila	20 N
Min. sila vstavljanja	160 N
Teža izdelka	1220 g
Masni razpon	400 kg
Način pritrditve	s protimatico
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material tesnil	NBR
Material ohišja	jeklo, pocinkano
Material batnice	visoko legirano jeklo