

Vodilo za težka bremena

HD-8- -

Številka dela: 170023


FESTO

Z možnostjo konfiguriranja.

Za konfiguriranje najprej dodajte izdelek v košarico.

Pri tem izdelku lahko glede na konfiguracijo tehnični podatki s podatkovnega lista in ustreznega pribora odstopajo.

Tip ki se opušča. Dobavljen do 2009.



Primer predstavitve

Podatkovni list

~ConfIndependentDatasheet

Značilnost	Vrednost
Velikost	8
Gib	10 ... 1.080 mm
Položaj vgradnje	poljuben
Vodilo	Kroglična vodila
Konstruktivna zgradba	Vodilna os brez pogona
Maks. hitrost	3 m/s
Razred odpornosti proti koroziji KBK	0
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Maks. sila Fy	518 N
Maks. sila Fz	518 N
Maks. moment Mx	12,6 Nm
Maks. moment My	16,8 Nm
Maks. moment Mz	16,8 Nm
Premikajoče se mase	195 g
Premikajoče se mase pri 0 mm giba	195 g
Dodatek mase na 10 mm giba	33 g
Osnovna masa za 0 mm giba	860 g
Informacije o materialu elementa vodenja	Jeklo
Informacije o materialu ohišja	Aluminijeva litina za kovanje eloksiran