


Filter regulator LFR-1/8-D-O-MINI-NPT

Številka dela: 173758

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	Mini
Serijska	D
Finost filtra	40 µm
Izpust kondenzata	ročni, tipkalen
Največja količina kondenzata	22 cm³
Zaščita posode	kovinska zaščitna košara
Delovni tlak	0.1 MPa...1.6 MPa 1 bar...16 bar
Največja histereza tlaka	0.2 bar
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)	750 l/min
Delovni medij	Stisnjen zrak po standardu ISO 8573-1:2010 [-:9:] Inertni plini
Napitek glede delovnega/krmilnega medija	možno delovanje z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju)
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura skladiščenja	-10 °C...60 °C
Razred čistosti zraka na izhodu	Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:8:4] Inertni plini
Temperatura medija	-10 °C...60 °C
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Teža izdelka	410 g
Način pritrditve	izbirno: vgradnja v napeljavo z zadrževalnim kotnikom
Pnevmatični priključek 1	1/8 NPT
Pnevmatični priključek 2	1/8 NPT
Napitek glede materialov	V skladu z RoHS
Material ohišja	cinkova tlačna litina
Material posode	PC