

Zasučni pogon DRQD-25- -


Številka dela: 175803

FESTO

Z možnostjo konfiguriranja.

Za konfiguriranje najprej dodajte izdelek v košarico.

Pri tem izdelku lahko glede na konfiguracijo tehnični podatki s podatkovnega lista in ustreznega pribora odstopajo.



Podatkovni list

~ConfIndependentDatasheet

Značilnost	Vrednost
Velikost	25
Zasučni kot	1 ... 360 deg
Dušenje	Pnevmatično dušenje, nastavljivo Blažilnik, trda karakteristika, nastavljiva
Položaj vgradnje	poljuben
Konstruktivska zgradba	zobata letev/pastorek
Maks. število vmesnih položajev	1
Zaznavanje položaja	za približevalna stikala
Variante	Skoznje dovajanje energije FW: prirobnična gred SD: skoznje vodenje prirobnične gredi ZW: tečajna gred
Obratovalni tlak	1 ... 10 bar
Način delovanja	dvosmerni
ATEX kategorija	II 2 GD
ATEX-oznaka	II 2 GD c T4 T120°C
ATEX-temperatura okolice	-10°C ≤ Ta ≤ +60°C
Delovni medij	filtriran stisnjen zrak
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po Ex-zaščitni smernici EU (ATEX)
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Vrtilni moment pri 6 bar	6,1 ... 6,2 Nm
Dopusten masni vztrajnostni moment	0,002 ... 0,07 kgm ²
Način pritrditve	s skoznjo izvrtino z notranjim navojem po izbiri:
Pnevmatični priključek	M5
Informacije o materialu pogonske gredi	jeklo za poboljšanje
Informacije o materialu pokrova	Aluminij
Informacije o materialu tesnil	NBR TPE-U(PU)
Informacije o materialu ohišja	Aluminij