


# Okrogli valj DSAS-25- -PPV-A-S6

Številka dela: 176399

FESTO

Zapirni pokrov z nihajnim ležajem, s toplotno obstojnimi tesnili do 120 °C.  
Ta izdelek je na voljo samo preko družbe Festo Koreja.



Primer predstavitve

## Podatkovni list

| Značilnost                                | Vrednost                                                           |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Gib                                       | 1 ... 500 mm                                                       |
| Premier bata                              | 25 mm                                                              |
| Dušenje                                   | PPV: pnevmatično dušenje nastavljivo na obeh koncih                |
| Obratovalni tlak                          | 1 ... 10 bar                                                       |
| Način delovanja                           | dvosmerni                                                          |
| Delovni medij                             | Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]                            |
| Opozorilo za obratovalni in krmilni medij | Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije) |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK      | 2                                                                  |
| Temperatura okolice                       | -20 ... 120 °C                                                     |
| Dolžina dušenja                           | 17 mm                                                              |
| Teoretična sila pri 6 bar, povratni gib   | 247,4 N                                                            |
| Teoretična sila pri 6 bar, delovni gib    | 294,5 N                                                            |
| Premikajoče se mase pri 0 mm giba         | 141 g                                                              |
| Dodatek mase na 10 mm giba                | 11,1 g                                                             |
| Osnovna masa za 0 mm giba                 | 212 g                                                              |
| Dodatek mase na 10 mm giba                | 6,2 g                                                              |
| Pnevmatični priključek                    | M26x1,5                                                            |
| Informacije o materialu pokrova           | Aluminijeva litina za kovanje                                      |
| Informacije o materialu tesnil            | FPM                                                                |
| Informacije o materialu ohišja            | visokolegirano jeklo, nerjavno                                     |
| Informacije o materialu batnice           | visokolegirano jeklo, nerjavno                                     |