

Kabel z vtičnico KMEB-2-24-M12-0,5-LED

Številka dela: 177677

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Prikazovalnik preklopnega položaja	LED
Način pritrditve	na magnetni ventil s centralnim vijakom M2,5
Položaj vgradnje	poljubno
Električni priključek	5-polni doza, kotna oblika Oblika C v skladu s standardom DIN EN 175301-803
Nazivna delovna napetost DC	24 V
Priključitev zaščitnega vodnika	na voljo
Dolžina kabla	0.5 m
Premer kabla	4.6 mm
Zgradba kabla	3 x 0,5 mm ²
Stopnja zaščite	IP65 v skladu z IEC 60529
Temperatura okolice	-5 °C...50 °C
Oznaka CE (glej izjavo o skladnosti)	v skladu z direktivo EU RoHS
Oznaka UKCA (glejte izjavo o skladnosti)	v skladu s predpisi ZK RoHS
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Material kablanskega plašča	TPE-U (PU)
Barva kablanskega plašča	črna
Material ohišja	PA POM
Barva ohišja	transparentna
Material vtičnih kontaktov	Bron