



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Pomorska klasifikacija	glej certifikat
Način pritrditve	na magnetni ventil s samoreznim vijakom
Položaj vgradnje	poljubno
Teža izdelka	11 g
Električni priključek	doza
Območje delovne napetosti DC	3 V...36 V
Nazivna delovna napetost DC	24 V
Tokovna obremenljivost	1 A
Nazivni prečni prerez vodnika	0.22 mm ² ...0.34 mm ²
Stopnja zaščite	IP50
Temperatura okolice	-10 °C...50 °C
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Stopnja umazanosti	2
Razred korozijske odpornosti KBK	1 – nizka korozijska obremenitev
Material ohišja	PA