

DUO kabel
KM12-DUO-M8-GDGD
Številka dela: 18685

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Območje obratovalne napetosti AC	≤ 60 V
Območje obratovalne napetosti DC	≤ 75 V
Tokovna obremenitev	2,8 A
Vrsta zaščite	IP67
Temperatura okolice, premični kabli	-5 ... 70 °C
Temperatura okolice	-30 ... 70 °C
Električni priključek	Vtiči, ravni / vtičnice, ravne M12x1 / M12x1 3-polni / 3-polni
Struktura kabla	3x0,25
Dolžina kabla	0,6 m
Barva oplaščenja kabla	siva
Informacije o materialu oplaščenja kabla	PUR