

# Kabelska vtičnica ASI-SD-FK

Številka dela: 18785

FESTO



## Podatkovni list

| Značilnost                                        | Vrednost               |
|---------------------------------------------------|------------------------|
| Način pritrditve                                  | s prehodno izvrtino    |
| Položaj vgradnje                                  | poljubno               |
| Teža izdelka                                      | 6.8 g                  |
| Električni priključek                             | 2-polni<br>Doza, ravna |
| Območje delovne napetosti DC                      | 75 V                   |
| Območje delovne napetosti AC                      | 60 V                   |
| Tokovna obremenljivost                            | 3 A                    |
| Prečni prerez priključka                          | 1.5 mm <sup>2</sup>    |
| Stopnja zaščite                                   | IP65                   |
| Temperatura okolice pri gibljivi napeljavi kablov | -5 °C...50 °C          |
| Temperatura skladiščenja                          | -30 °C...85 °C         |
| Skladnost z LABS                                  | VDMA24364-B2-L         |
| Napotek glede materialov                          | V skladu z RoHS        |
| Material ohišja                                   | PA                     |
| Material vtičnih kontaktov                        | Bron                   |