


Kabelski razdelilnik ASI-KVT-FK

Številka dela: 18786

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Način pritrditve	s prehodno izvrtino
Položaj vgradnje	poljubno
Teža izdelka	7.2 g
Območje delovne napetosti DC	75 V
Območje delovne napetosti AC	60 V
Tokovna obremenljivost	3 A
Prečni prerez priključka	1.5 mm ²
Stopnja zaščite	IP65
Temperatura okolice pri gibljivi napeljavi kablov	-5 °C...50 °C
Temperatura skladiščenja	-30 °C...85 °C
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Material ohišja	PA
Material vtičnih kontaktov	Bron