


Priključni blok VIGM-04-D-3

Številka dela: 18835

FESTO

za ventilski otok

Tip, ki se opušča. Dobavljiv do 2026. Za alternativni izdelek si oglejte [portal za podporo](#).



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Zasnovan na osnovi standarda	ISO 5599-2
Maks. število ventilskih mest	1
Obratovalni tlak	-0,9 ... 16 bar
Dovoljenje	UL - Recognized (OL)
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-]
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Vrsta zaščite	IP65
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Način pritrditve priključne plošče	s skoznjo izvrtino
Pnevmatični priključek 1	G1
Pnevmatični priključek 2	G1/2
Pnevmatični priključek 3	G1
Pnevmatični priključek 4	G1/2
Pnevmatični priključek 5	G1
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, priključna plošča	Tlačno liti aluminij