

Prosti tek
FLSM-10-R
Številka dela: 188526

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	10
Smer vrtenja	tek v desno
Položaj vgradnje	poljubno
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okolice	0 °C...60 °C
Teoretični navor pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	0.85 Nm
Teža izdelka	160 g
Material ohišja	gnetna aluminijeva zlitina
Material tulke	cementirno jeklo
Material gredi	cementirno jeklo