

Držalo za vakuumsko sesalo ESH-HB-4-QS

Številka dela: 189209

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Nazivni premer	5 mm
Volumen	0.646 cm ³
Položaj vgradnje	poljubno
Konstruktivna zgradba	Vakuumski priključek, stranski
Dodelitev držala priseska	velikost 4
Delovni medij	atmosferski zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Razred korozijske odpornosti KBK	1 – nizka korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-A1-L
Temperatura okolice	0 °C...60 °C
Teža izdelka	27 g
Način pritrditve	z notranjim navojem
Pritrditev sesala	M6
Vakuumski priključek	QS-6
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material tesnil	NBR Jeklo
Material držala	Aluminij Medenina, nikljana POM poboljšano jeklo visoko legirano jeklo