

Držalo za vakuumsko sesalo ESH-HD-6-G

Številka dela: 189242

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Izravnavna višine držala priseska	20 mm
Nazivni premer	10 mm
Volumen	13.171 cm ³
Položaj vgradnje	navpično
Konstruktivna zgradba	Vakuumski priključek, stranski z regulatorjem višine
Dodelitev držala priseska	velikost 6
Delovni medij	atmosferski zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Razred korozijske odpornosti KBK	1 – nizka korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-A1-L
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Teža izdelka	472 g
Način pritrditve	s protimatico
Pritrditev sesala	M20 x 2
Vakuumski priključek	G1/4
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material držala	Aluminij Medenina, nikljana POM poboljšano jeklo visoko legirano jeklo