

Vakuumsko sesalo ESS-20-CS

Številka dela: 189401

FESTO



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|--|---|
| Izravnava višine sesalo | 7 mm |
| Najmanjši polmer obdelovanca | 50 mm |
| Nazivni premer | 3 mm |
| Premer priseska | 20 mm |
| Prostornina priseska | 2.75 cm ³ |
| Položaj priključitve | zgoraj |
| Položaj vgradnje | poljubno |
| Dodelitev držala priseska | velikost 4 |
| Oblika priseska | okrogli nagubani meh, 3,5-delni |
| Delovni tlak | -95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi |
| Nazivni delovni tlak | -70 kPa -0.7 bar -10.15 psi |
| Delovni medij | atmosferski zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Razred korozijske odpornosti KBK | 1 – nizka korozijska obremenitev |
| Skladnost z LABS | VDMA24364 – cona III |
| Primerno za živila | Glej razširjene informacije o materialu. |
| Temperatura okolice | -30 °C...180 °C |
| Držalna sila pri nazivnem delovnem tlaku | 8.2 N |
| Prečna sila pri nazivnem delovnem tlaku | 7 N |
| Teža izdelka | 6.9 g |
| Način pritrditve | prek vakuumskega priključka |
| Vakuumski priključek | M6 |
| Barva | transparentna |
| Trdota po Shoreu | 50 +/- 5 |
| Material čepa za pritvitje | Medenina, nikljana Jeklo, pocinkano in kromirano |
| Napotek glede materialov | V skladu z RoHS |
| Material priseska | VMQ (silikon) |