

Vhodni modul CP-E16-M8-Z

Številka dela: 189670

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Oznaka CE (glej izjavo o skladnosti)	v skladu z direktivo EU EMV v skladu z direktivo EU o protieksplzijski zaščiti (ATEX) v skladu z direktivo EU RoHS
Oznaka UKCA (glejte izjavo o skladnosti)	v skladu s predpisi Združenega kraljestva za EMC v skladu s predpisi UK EX v skladu s predpisi ZK RoHS
Znak KC	KC-EMV
Odobritev	RCM Mark c UL us – Recognized (OL)
Protieksplzijska zaščita	con a 2 (ATEX) Con a 2 (UKEX) con a 22 (ATEX) Con a 22 (UKEX)
Kategorija ATEX, plin	II 3G
Kategorija ATEX, prah	II 3D
Odobritev protieksplzijske zaščite zunaj EU	EPL Dc (GB) EPL Gc (GB)
Vrsta protieksplzijske zaščite pred vžigom, plin	Ex ec IIC T5 Gc X
Vrsta zaščite pred vžigom Ex, prah	Ex tc IIIC T80°C IP65 Dc X
Temperatura okolice Ex	-5 °C ≤ Ta ≤ +50 °C