

Vakuumski prisesek ESV-40-EF

Številka dela: 191034

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Najmanjši polmer obdelovanca	80 mm
Premer priséska	40 mm
Prostornina priséska	3.733 cm ³
Položaj priključitve	zgoraj
Položaj vgradnje	poljubno
Oblika priséska	okroglo, zelo globoko
Delovni tlak	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Nazivni delovni tlak	-70 kPa -0.7 bar -10.15 psi
Delovni medij	atmosferski zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Skladnost z LABS	VDMA24364-A1-L
Primerno za živila	Glej razširjene informacije o materialu.
Temperatura okolice	-10 °C...200 °C
Držalna sila pri nazivnem delovnem tlaku	67.6 N
Teža izdelka	8 g
Barva	siva
Trdota po Shoru	60 +/- 5
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material priséska	FPM